

Choix des vérins pour compas HK

Sélectionnez le jeu de vérin adapté au compas et au poids du vantail

Référence du compas	9 079 603				
Hauteur intérieur du caisson	276 à 360	360 à 480	480 à 540	540 à 600	600 à 720
Référence du vérin	Poids du vantail (kg)				
9 079 618	2,1 à 4,7	2 à 3,8	x	x	x
9 079 619	4,1 à 7	3,3 à 5,4	2,4 à 4,9	x	x
9 079 622	6,1 à 8,9	4,5 à 6,3	3,8 à 6,2	3,8 à 5,6	3,8 à 5
9 079 624	7,8 à 10,7	5,7 à 7,9	5,2 à 7,6	4,9 à 6,7	4,4 à 5,9
9 079 626	9,7 à 12,4	7,1 à 9,3	6,6 à 9	6,1 à 7,7	5,4 à 6,8
9 079 628	11,5 à 14,3	8,6 à 10,7	8,2 à 10,3	7,2 à 8,8	6,3 à 7,8
9 079 630	13,3 à 16	10,2 à 12,1	9,7 à 11,6	8,4 à 10	7,3 à 8,7
9 079 632	15,2 à 17,9	11,7 à 13,4	11 à 12,8	9,6 à 11	8,2 à 9,6
9 079 635	x	12,9 à 14,3	12,4 à 14,1	10,7 à 12,2	9,1 à 10,4
9 079 637	x	14,2 à 15,5	13,7 à 15,4	12 à 13,2	10,1 à 11,4
9 079 644	x	15,4 à 16,8	15 à 16,7	13,1 à 14,3	11,1 à 12,4

<https://www.qama.fr/verin-a-gaz-lift-advanced-p21976>



Choix des vérins pour compas HS

Sélectionnez le jeu de vérin adapté au compas et au poids du vantail

Référence du compas	9 079 617			
Hauteur intérieur du caisson	372 à 408	408 à 508	508 à 568	568 à 688
Référence du vérin	Poids du vantail (kg)			
9 079 619	3 à 4,4	3,2 à 4,3	2,5 à 3,9	x
9 079 622	4 à 5,4	4,2 à 5,4	3,4 à 5,2	3,2 à 4,8
9 079 624	5,3 à 6,7	5,3 à 6,5	4,4 à 6,4	4 à 6,1
9 079 626	6,3 à 7,9	6,3 à 7,4	5,4 à 7,4	4,9 à 7,1
9 079 628	7,7 à 9,1	7,3 à 8,6	6,5 à 8,4	5,8 à 8,2
9 079 630	8,8 à 10,3	8,4 à 9,9	7,5 à 9,5	6,8 à 9,1
9 079 632	10 à 11,5	9,4 à 10,9	8,6 à 10,5	7,7 à 10
9 079 635	11 à 12,6	10,5 à 12,1	9,6 à 11,6	8,6 à 11,6
9 079 637	12,1 à 13,8	11,6 à 13,2	10,7 à 12,6	9,6 à 12,6
9 079 644	13,3 à 14,8	12,6 à 14,2	11,7 à 13,7	10,5 à 13,5
9 079 645	x	13,6 à 15,3	12,8 à 14,7	11,4 à 14,3

<https://www.qama.fr/verin-a-gaz-lift-advanced-p21976>

Choix des vérins pour compas HF

Sélectionnez le jeu de vérin adapté au compas et au poids du vantail

Référence du compas	9 079 605	9 079 607	9 079 610	9 079 614	9 079 615
Hauteur intérieur du caisson	440 à 550	550 à 610	610 à 700	700 à 770	770 à 925
Référence du vérin	Poids du vantail (kg)				
9 079 624	4,4 à 5,8	4 à 6	x	x	x
9 079 626	5,1 à 6,6	4,5 à 6,7	3,8 à 5,8	4 à 5,2	x
9 079 628	6 à 8	5,3 à 7,6	4,6 à 7	4,6 à 5,9	4 à 5,5
9 079 630	6,8 à 9,2	6,2 à 8,6	5,9 à 8	5,3 à 6,7	4,9 à 6,5
9 079 632	7,8 à 10,2	7 à 9,3	6,9 à 8,9	5,9 à 7,4	5,5 à 7
9 079 635	8,9 à 11,2	8 à 10,3	8 à 9,9	6,7 à 8,3	6 à 7,7
9 079 637	10,5 à 12,6	9,1 à 11,4	8,8 à 10,8	7,8 à 9,3	6,9 à 8,7
9 079 644	12,2 à 14,2	10,5 à 12,6	10,1 à 12	8,5 à 10,4	7,9 à 9,8
9 079 645	13,2 à 15	11,7 à 13,6	11,1 à 12,9	9,4 à 11,2	8,7 à 10,5
9 079 647	13,8 à 15,4	12,3 à 14,1	11,6 à 13,5	10 à 11,8	9,3 à 11
9 079 650	x	13,3 à 14,6	12,6 à 14,4	10,8 à 12,7	10,1 à 11,7
9 079 651	x	x	13,4 à 15,2	11,8 à 13,6	10,7 à 12,6

<https://www.qama.fr/verin-a-gaz-lift-advanced-p21976>

Choix des vérins pour compas HL

Sélectionnez le jeu de vérin adapté au compas et au poids du vantail

Référence du compas	9 079 595	9 079 597	9 079 598	9 079 599	9 079 600
Hauteur intérieur du caisson	277 à 312	312 à 342	342 à 372	372 à 402	402 à 462
Référence du vérin	Poids du vantail (kg)				
9 079 618	2,1 à 3,8	2,3 à 3,8	x	x	x
9 079 619	3,8 à 5,4	3,6 à 5,3	2,1 à 4,8	1,7 à 3,8	x
9 079 622	5,6 à 7,1	5,2 à 7,1	3,3 à 6	2,6 à 5	3,2 à 4,9
9 079 624	7,3 à 8,3	6,5 à 8,7	4,3 à 7,2	3,8 à 6,3	4,4 à 5,4
9 079 626	8,9 à 10,5	7,9 à 10,2	5,5 à 8,6	4,9 à 7,5	5,4 à 6,8
9 079 628	10,6 à 12,1	9,1 à 11,7	6,6 à 9,7	6 à 8,2	6,3 à 7,8
9 079 630	x	10,5 à 13,2	7,8 à 10,9	7,1 à 9,9	7,3 à 8,7
9 079 632	x	11,6 à 14,7	8,9 à 12,2	8,2 à 11,1	8,2 à 9,6
9 079 635	x	12,8 à 16,2	10 à 13,4	9,3 à 12,4	9,1 à 10,4
9 079 637	x	14,2 à 17,6	11,2 à 14,6	10,5 à 13,6	10,1 à 11,4
9 079 644	x	x	12,5 à 15,9	11,7 à 14,9	11,1 à 12,4

<https://www.qama.fr/verin-a-gaz-lift-advanced-p21976>